



Dados do pedido

Número do pedido	231720 31
GTIN	7291075297232
Classe de artigo	23K

Descrição técnica

Projeção L_1	372 mm
Comprimento da haste L_s	60 mm
Série	SUMOCHAM
Comprimento dos canais de aparas L_c	377,6 mm
área de $\varnothing D_c$	31 - 31,9 mm
Número de arestas de corte Z	2
\varnothing haste D_s	32 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
#Designação do artigo Iscar	DCN 310-372-32R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 310-372-32R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis