



Dados do pedido

Número do pedido	231720 11,5
GTIN	7291075297317
Classe de artigo	23K

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Projeção L ₁	138 mm
Comprimento da haste L _s	48 mm
Ø haste D _s	16 mm
Série	SUMOCHAM
Comprimento dos canais de aparas L _c	140,1 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
área de Ø D _c	11,5 - 11,9 mm
#Designação do artigo Iscar	DCN 115-138-16R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 115-138-16R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis