



## Dados do pedido

Número do pedido	231720 19
GTIN	7291075297102
Classe de artigo	23K

## Descrição técnica

Comprimento da haste $L_s$	56 mm
Série	SUMOCHAM
Projeção $L_1$	228 mm
área de $\varnothing D_c$	19 - 19,9 mm
Comprimento dos canais de aparas $L_c$	231,5 mm
$\varnothing$ haste $D_s$	25 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
Número de arestas de corte Z	2
#Designação do artigo Iscar	DCN 190-228-25R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 190-228-25R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis