



Dados do pedido

Número do pedido	231720 12,5
GTIN	7291075297164
Classe de artigo	23K

Descrição técnica

área de $\varnothing D_c$	12,5 - 12,9 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
Comprimento da haste L_s	48 mm
\varnothing haste D_s	16 mm
Série	SUMOCHAM
Comprimento dos canais de aparas L_c	152,3 mm
Número de arestas de corte Z	2
Projeção L_1	150 mm
#Designação do artigo Iscar	DCN 125-150-16R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 125-150-16R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis