



## Dados do pedido

Número do pedido	231715 6
GTIN	7291075291957
Classe de artigo	23K

## Descrição técnica

Projeção L <sub>1</sub>	48 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	12 mm
Modelo da haste	ISO 9766
Comprimento dos canais de aparas L <sub>c</sub>	48,96 mm
Série	SUMOCHAM
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento da haste L <sub>s</sub>	45 mm
área de Ø D <sub>c</sub>	6 - 6,4 mm
#Designação do artigo Iscar	DCN 060-048-12A-8D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 060-048-12A-8D
Versão	8xD
Haste	ISO 9766
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis