



## Dados do pedido

Número do pedido	231720 28
GTIN	7291075297256
Classe de artigo	23K

## Descrição técnica

Série	SUMOCHAM
área de $\varnothing D_c$	28 - 28,9 mm
Comprimento dos canais de aparas $L_c$	341,1 mm
Projeção $L_1$	336 mm
$\varnothing$ haste $D_s$	32 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento da haste $L_s$	60 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
#Designação do artigo Iscar	DCN 280-336-32R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 280-336-32R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis