



Dados do pedido

Número do pedido	231720 9
GTIN	7291075297027
Classe de artigo	23K

Descrição técnica

Modelo da haste	Haste cilíndrica com h6
Comprimento dos canais de aparas L_c	109,6 mm
Comprimento da haste L_s	45 mm
Projeção L_1	108 mm
área de $\varnothing D_c$	9 - 9,4 mm
\varnothing haste D_s	12 mm
Série	SUMOCHAM
Número de arestas de corte Z	2
#Designação do artigo Iscar	DCN 090-108-12R-12D
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Designação do fabricante	DCN 090-108-12R-12D
Versão	12xD
Haste	Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração	Perfuração transversal
Aplicação de perfuração	concavo
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos
Aplicação de perfuração	abaulado
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Broca para pastilhas reversíveis