

**Folha Largura HSS  $a_p = 2,2$  mm,  $\varnothing$  D/número de arestas de corte Z: 63/4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	218442 63/4
GTIN	4045197534125
Classe de artigo	21P

**Descrição****Modelo:**

Sistema de fresa de corte de alto desempenho com variabilidade de combinação de encosto e **folha de aço económica** ou encosto e **folha HSS de alta precisão resistente à temperatura.**

**Utilização:**

Para fresar chavetas ou cortar. Para alta precisão de repetição na produção em série, de preferência, usar folhas HSS.

**Atenção:**

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

**Instrução:**

Fresas de disco/fresas de corte até  $\varnothing$  D = 200 mm disponíveis.

As lâminas de substituição HSS podem ser encomendadas como acessórios.

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos de fixação	219985
Pastilha de corte reversível adequada	XC.. 1119
$\varnothing$ das lâminas $D_c$	63 mm
Número de arestas de corte Z	4

Modelo da haste	com perfuração
Óleo de corte	HSS
Tipo de produto	Fresa de disco

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos de fixação 10 peças	219985
---	--------