



## Dados do pedido

Número do pedido	081149 2
GTIN	4008496066162
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

- Saída total: 38 W para um carregamento otimizado e rápido
- A mais recente tecnologia GN
- Tendência de tecnologia: Power Delivery e Quick Charge para um carregamento rápido e inteligente
- Entrada AC: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz
- 1x ligação USB do tipo C: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W máx.)
- 1x ligação USB A QC: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (máx. 18 W)
- Carregamento simultâneo de até 2 aparelhos
- Extremamente leve, muito prática e compacta
- Design moderno e de alta qualidade
- Qualidade VARTA garantida e comprovada

## Descrição técnica

Número de pontos de carregamento para USB	2
Tensão nominal	100 - 240 V
Comprimento	80 mm
Altura	195 mm

Frequência de rede	50 - 60 Hz
Número máximo de pontos de carregamento	2
Largura	35 mm
Tipo de produto	Carregador