

## Alojamento cilíndrico sem refrigeração interna, Haste Weldon, para Ø de cabeça de corte D: 20mm



### Dados do pedido

Número do pedido	210555 20
GTIN	4045197522665
Classe de artigo	21Z

### Descrição

#### Modelo:

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

**Precisão da concentricidade do sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  graças à combinação de sistema plano e cônico.

#### Instrução:

**Profundidade máxima de fresagem** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

### Descrição técnica

Ø exterior $d_1$	19,8 mm
para Ø de cabeça de corte D	20 mm
Comprimento útil $L_1$	51 mm
binário de aperto recomendado	25 Nm
Comprimento total L	110 mm
Ø haste $D_s$	25 mm
Série	TopCut
Alojamento	Haste Weldon

Tipo de produto

Alojamento para fresa de rosca