

## Alojamento cilíndrico com amortecimento de vibrações, Haste cilíndrica, para Ø de cabeça de corte D: 16mm



### Dados do pedido

Número do pedido	210551 16
GTIN	4045197658883
Classe de artigo	21Z

### Descrição

**Modelo:**

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

**Precisão da concentricidade do sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  graças à combinação de sistema plano e cónico.

Com núcleo de MDI, sem superfície de aperto.

**Instrução:**

**Profundidade máxima de fresagem** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

### Descrição técnica

para Ø de cabeça de corte D	16 mm
Ø da haste $D_5$ h6	16 mm
Ø exterior $d_1$	15,8 mm
Comprimento útil $L_1$	42 mm
binário de aperto recomendado	15 Nm
Comprimento total L	90 mm
Série	TopCut
Alojamento	Haste cilíndrica

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca