

Garant**Suporte cónico com refrigeração interna, Haste Weldon, para Ø de cabeça de corte D: 12****Dados do pedido**

Número do pedido	210567 12
GTIN	4045197557803
Classe de artigo	21Z

Descrição**Versão:**

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

Precisão da concentricidade do sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ graças à combinação de sistema plano e cónico.

Nota:

Profundidade máxima de fresagem = $L_1 + l$; l = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	42 mm
para Ø de cabeça de corte D	12 mm
Ø exterior d_1	11,8 mm
binário de aperto recomendado	10 Nm
Comprimento total L	95 mm
Ø haste D_s	20 mm
Série	TopCut
Alojamento	Haste Weldon

Ficha de dados

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca