

Alojamento cónico com refrigeração interna, Haste Weldon, para Ø de cabeça de corte D: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	210567 20
GTIN	4045197557827
Classe de artigo	21Z

Descrição

Modelo:

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

Precisão da concentricidade do sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ graças à combinação de sistema plano e cónico.

Instrução:

Profundidade máxima de fresagem = $L_1 + I$; I = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descrição técnica

para Ø de cabeça de corte D	20 mm
Comprimento útil L_1	72 mm
Ø exterior d_1	19,8 mm
binário de aperto recomendado	25 Nm
Comprimento total L	130 mm
Ø haste D_s	25 mm
Série	TopCut
Alojamento	Haste Weldon
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Alojamento para fresa de rosca