

Alojamento cilíndrico, SK 40, para Ø de cabeça de corte D: 10mm**Dados do pedido**

Número do pedido	210575 10
GTIN	4045197522801
Classe de artigo	21Z

Descrição**Modelo:**

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

Precisão da concentricidade do sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ graças à combinação de sistema plano e cónico.

Instrução:

Profundidade máxima de fresagem = $L_1 + l$; l = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	21 mm
Projeção medida A	40 mm
para Ø de cabeça de corte D	10 mm
Ø exterior d_1	9,8 mm
binário de aperto recomendado	5 Nm
Tamanho do alojamento	40 mm
Série	TopCut

Alojamento	SK 40
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca