

Yale



Dados do pedido

Número do pedido	086045 2
GTIN	4025092162722
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Construção robusta com placa de base grande para uma posição estável, com medidor de limitador de pressão. Alavanca basculante da bomba de funcionamento suave com ajuste para o comando da válvula. Prato de punção estriado, que também pode ser desenroscado por meio de uma rosca.

Descrição técnica

capacidade de carga máxima	2 t
Altura de elevação	115 mm
altura de construção mínima	181 mm
Tipo de produto	Macaco/elevador de máquinas