

Ficha de dados



Fresa de planar/esquadurar NEODO, Haste cilíndrica, Ø DC/número de arestas de corte Z: 25/3



Dados do pedido

Número do pedido	225750 25/3
GTIN	7291075481617
Classe de artigo	19D

Descrição

Versão:

Sistema de fresagem altamente eficiente para o faceamento e fresagem de ressaltos de 90°. Para desbaste e semiacabamento, especialmente de aço e material fundido. Económica graças às 8 arestas de corte por pastilha de corte reversível. Apoio de pastilhas reversíveis extremamente estável em assento de pastilha em forma de cauda de andorinha.

Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Descrição técnica

Projeção L ₁	35 mm
#profundidade máxima de corte a _{p máx} #	5 mm
Ø das lâminas D _C	25 mm
Número de arestas de corte Z	3
Série	NEODO
Comprimento total L _{tot.}	120 mm
Ø da haste D _s h6	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SZ.U0804..
Designação do fabricante	S890 ESZ D25-3-C25-R08

Ficha de dados

Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/225750-25/3>