



Fresa de disco HELISLOT com flange, Ø DC/Zef: 100/10



Dados do pedido

Número do pedido	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Classe de artigo	19D

Descrição

Versão:

Processamento eficiente de ranhuras e ranhuras em T. Diferentes larguras de fenda com apenas um tamanho de pastilha reversível devido ao conceito de assento de pastilha com dentes deslocados. Pastilhas reversíveis quadradas com ângulo de corte positivo para um processamento eficiente e suave. Alta segurança processual graças ao apoio otimizado das pastilhas no assento.

Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descrição técnica

Comprimento do colar L_1	26,5 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	10
profundidade máxima de corte a_e máx.	26 mm
Série	HELISLOT
Ø das lâminas D_c	100 mm

Comprimento total $L_{tot.}$	40 mm
número de lâminas efetivo $Z_{ef.}$	10
Ø do orifício de alojamento	27 mm
#Largura de fenda a_p	14 mm
Designação do fabricante	FDN D100-14-27-XN13
Modelo da haste	com furo
Tipo de produto	Fresa de disco

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 1	229697 1
------------------------	----------