

SYHU 0704ADN, IC830, Tipo: ST900**Dados do pedido**

Número do pedido	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte. Grande chanfro plano para superfícies de alta qualidade. Ângulo de corte positivo para uma quebra ideal das aparas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D/a_{p \text{ máx}} = 4,6 \text{ mm}$.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Série	DOVEIQMILL
Avanço f_z por dente	0,2 mm
Espessura da placa E	4,76 mm
Raio do canto	0,8 mm
Geometria	ADN
Designação do fabricante	IQ845 SYHU 0704ADN IC830
Código ISO da pastilha de corte reversível	SYHU 0704ADN

Tipo	IC830
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		