

TPKR 100304PDR-HM, IC830, Tipo: INOX**Dados do pedido**

Número do pedido	226508 INOX
GTIN	7291075313871
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível Trigon com 3 arestas de corte helicoidais. Design de arestas de corte positivas na direção axial e radial. Para um processamento eficaz e preciso de ressaltos de 90°.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3...1 \times D/a_p$ máx = 8,0 mm.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	TPKR 100304PDR-HM
Série	HELI3MILL
Número de trocas/cortes	3
Avanço f_z	0,1 mm
Raio do canto	0,4 mm
Geometria	PDR-HM
Designação do fabricante	HM390 TPKR 100304PDRHM IC830

Tipo	IC830
Óleo de corte	MD
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		