

TPKT 1003PDR, IC808, Tipo: ST900**Dados do pedido**

Número do pedido	226502 ST900
GTIN	7291075313611
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível Trigon com 3 arestas de corte helicoidais. Design de arestas de corte positivas na direção axial e radial. Para um processamento eficaz e preciso de ressaltos de 90°.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3...1 \times D/a_p$ máx = 8,0 mm.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Avanço f_z	0,15 mm
Número de trocas/cortes	3
Código ISO da pastilha de corte reversível	TPKT 1003PDR
Série	HELI3MILL
Geometria	PDR
Designação do fabricante	HM390 TPKT 1003PDR IC808

Tipo	IC808
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		