

**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Tipo: INOX****Dados do pedido**

Número do pedido	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Classe de artigo	19A

**Descrição****Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte helicoidais. Design muito robusto, espessura da pastilha especial. Alta segurança processual devido à posição de montagem positiva no assento da pastilha. Excelente controlo e evacuação das aparas.

**Nota:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e$  máx

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

Tipo	INOX
Avanço $f_z$	0,1 mm
Raio do canto	0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XNMU 130608PNN-MM
Série	HELISLOT
Geometria	PNN-MM

Designação do fabricante	XNMU 130608PNN-MM IC330
Tipo	IC330
Óleo de corte	MD
Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		