

SZMU 080408PNRMM, IC830, Tipo: ST1400**Dados do pedido**

Número do pedido	225805 ST1400
GTIN	7291075460407
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte helicoidais. Geometria de arestas de corte especial para um corte suave para redução do consumo de energia durante o processamento.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \dots 1 \times D/a_{p\max} = 5,0$ mm.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,2 mm
Espessura da placa E	4,76 mm
Série	NEODO
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	ST1400
Geometria	PNR-MM

Designação do fabricante	S890 SZMU 080408PNRMM IC830
Código ISO da pastilha de corte reversível	SZMU 080408PNRMM
Tipo	IC830
Óleo de corte	MD
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		