


XNMU 130608PNTN, IC5100, Tipo: GG**Dados do pedido**

Número do pedido	227745 GG
GTIN	7291075311310
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte helicoidais. Design muito robusto, espessura da pastilha especial. Alta segurança processual devido à posição de montagem positiva no assento da pastilha. Excelente controlo e evacuação das aparas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para a_e máx

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	XNMU 130608PNTN
Tipo	GG
Série	HELISLOT
Avanço f_z	0,15 mm
Raio do canto	0,8 mm
Geometria	PNTN

Designação do fabricante	XNMU 130608PNTN IC5100
Tipo	IC5100
Óleo de corte	MD
Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
GG	adequado		
GGG	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		