

**XNMU 130608PNTN, IC810, Tipo: GGG****Dados do pedido**

Número do pedido	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Classe de artigo	19A

**Descrição****Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte helicoidais. Design muito robusto, espessura da pastilha especial. Alta segurança processual devido à posição de montagem positiva no assento da pastilha. Excelente controlo e evacuação das aparas.

**Nota:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e$  máx

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

Código ISO da pastilha de corte reversível	XNMU 130608PNTN
Série	HELISLOT
Tipo	GGG
Raio do canto	0,8 mm
Avanço $f_z$	0,15 mm
Geometria	PNTN

Designação do fabricante	XNMU 130608PNTN IC810
Tipo	IC810
Óleo de corte	MD
Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
GG	condicionalmente adequado		
GGG	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		