

XNMU 040310T, IC810, Tipo: GGG**Dados do pedido**

Número do pedido	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 4 arestas de corte. Com aresta de corte lateral.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,6...1 \times D/a_{p \text{ máx}} = 0,8 \text{ mm}$.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$.	1,8 mm
Série	LOGIQ4FEED
Avanço f_z	0,8 mm
Tipo	GGG
Código ISO da pastilha de corte reversível	XNMU 040310T
Raio do canto	1 mm
Geometria	T

Designação do fabricante	FFX4 XNMU 040310T IC810
Tipo	IC810
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte a_p máx.	0,8 mm
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	adequado		