

XNMU 090408-PNTN, IC830, Tipo: INOX**Dados do pedido**

Número do pedido	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte helicoidais. Design muito robusto, espessura da pastilha especial. Alta segurança processual devido à posição de montagem positiva no assento da pastilha. Excelente controlo e evacuação das aparas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para a_e máx

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Série	HELISLOT
Tipo	INOX
Código ISO da pastilha de corte reversível	XNMU 090408-PNTN
Avanço f_z	0,1 mm
Geometria	PNTN

Designação do fabricante	XNMU 090408-PNTN IC830
Tipo	IC830
Óleo de corte	MD
Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		