

**XNMU 040310T, IC808, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	221209 UNI
GTIN	7291075393446
Classe de artigo	19A

**Descrição****Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 4 arestas de corte. Com aresta de corte lateral.

**Nota:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,6...1 \times D/a_{p\text{ máx}} = 0,8$  mm.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

Código ISO da pastilha de corte reversível	XNMU 040310T
Série	LOGIQ4FEED
Tipo	UNI
Raio do canto	1 mm
Raio de programação com $a_{p\text{ máx}}$ .	1,8 mm
Geometria	T
Designação do fabricante	FFX4 XNMU 040310T IC808

Tipo	IC808
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$	0,8 mm
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		