

**TPKT 100316PDR, IC830, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	226516 UNI
GTIN	7291075313802
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível Trigon com 3 arestas de corte helicoidais. Design de arestas de corte positivas na direção axial e radial. Para um processamento eficaz e preciso de ressaltos de 90°.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3...1 \times D/a_p$ máx = 8,0 mm.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Série	HELI3MILL
Código ISO da pastilha de corte reversível	TPKT 100316PDR
#Raio do canto	1,6 mm
Número de trocas/cortes	3
Geometria	PDR
Designação do fabricante	HM390 TPKT 100316PDR IC830
Tipo	IC830

Ficha de dados

Material de corte	MD
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		