

XNMU 040310RM-T, IC808, Tipo: UNI**Dados do pedido**

Número do pedido	221210 UNI
GTIN	7291075393491
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 4 arestas de corte. Com aresta de corte lateral.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,6...1 \times D/a_{p \text{ máx}} = 0,8$ mm.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	XNMU 040310RM-T
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$	1,8 mm
Série	LOGIQ4FEED
Tipo	UNI
Raio do canto	1 mm
Geometria	RM-T
Designação do fabricante	FFX4 XNMU 040310RM-T IC808

Tipo	IC808
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$	0,8 mm
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		