

TDKT 1505PDR, IC830, Tipo: ST1400**Dados do pedido**

Número do pedido	226573 ST1400
GTIN	7291075312706
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível Trigon com 3 arestas de corte helicoidais. Design de arestas de corte positivas na direção axial e radial. Para um processamento eficaz e preciso de ressaltos de 90°.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3...1 \times D/a_p$ máx = 13,0 mm.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Avanço f_z	0,21 mm
Número de trocas/cortes	3
Raio do canto	0,8 mm
Série	HELI3MILL
Código ISO da pastilha de corte reversível	TDKT 1505PDR
Tipo	ST1400
Geometria	PDR

Designação do fabricante	HM390 TDKT 1505PDR IC830
Tipo	IC830
Óleo de corte	MD
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	#condicionalmente adequado	220	P
Aço < 750 N/mm ²	#condicionalmente adequado	200	P
Aço < 900 N/mm ²	#condicionalmente adequado	170	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	160	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	150	P
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		