

SYHU 070400AD, IC882, Tipo: S**Dados do pedido**

Número do pedido	222518 S
GTIN	7291075450026
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte. Grande chanfro plano para superfícies de alta qualidade. Ângulo de corte positivo para uma quebra ideal das aparas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D/a_{p \text{ máx}} = 4,6 \text{ mm}$.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,15 mm
Raio do canto	0,8 mm
Série	DOVEIQMILL
Espessura da placa E	4,76 mm
Geometria	ADN
Designação do fabricante	IQ845 SYHU 070400AD IC882
Código ISO da pastilha de corte reversível	SYHU 070400AD

Tipo	IC882
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		