

TDKT 1505PDR, IC5400, Tipo: GGG**Dados do pedido**

Número do pedido	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível Trigon com 3 arestas de corte helicoidais. Design de arestas de corte positivas na direção axial e radial. Para um processamento eficaz e preciso de ressaltos de 90°.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3...1 \times D/a_p$ máx = 13,0 mm.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Série	HELI3MILL
Raio do canto	0,8 mm
Número de trocas/cortes	3
Avanço f_z	0,15 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	TDKT 1505PDR
Geometria	PDR
Designação do fabricante	HM390 TDKT 1505PDR IC5400

Tipo	IC5400
Óleo de corte	MD
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	#condicionalmente adequado		