

SYHU 0704DN-MM, IC808, Tipo: UNI**Dados do pedido**

Número do pedido	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte. Grande chanfro plano para superfícies de alta qualidade. Ângulo de corte positivo para uma quebra ideal das aparas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D/a_{p \text{ máx}} = 4,6 \text{ mm}$.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Série	DOVEIQMILL
Espessura da placa E	4,76 mm
Raio do canto	0,8 mm
Geometria	ADN-MM
Designação do fabricante	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
Código ISO da pastilha de corte reversível	SYHU 0704DN-MM

Tipo	IC808
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		