

Fresa de disco HELISLOT sem flange, Ø DC/Zef: 125/6mm



Dados do pedido

Número do pedido	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Classe de artigo	19D

Descrição

Versão:

Processamento eficiente de ranhuras e ranhuras em T. Diferentes larguras de fenda com apenas um tamanho de pastilha reversível devido ao conceito de assento de pastilha com dentes deslocados. Pastilhas reversíveis quadradas com ângulo de corte positivo para um processamento eficiente e suave. Alta segurança processual graças ao apoio otimizado das pastilhas no assento.

Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descrição técnica

Número de pastilhas de corte reversíveis	12
Ø do orifício de alojamento	40 mm
Série	HELISLOT
#Largura de fenda a_p	16 mm
número de lâminas efetivo Z_{ef}	6
Ø das lâminas D_c	125 mm

Comprimento total L_{tot} .	20 mm
profundidade máxima de corte $a_e máx.$	33 mm
Designação do fabricante	SDN D125-16-40-XN13
Modelo da haste	com furo
Tipo de produto	Fresa de disco

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 1	229697 1
------------------------	----------