

Fresa de disco HELISLOT sem flange, \varnothing DC/Zef: 80/5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	227722 80/5
GTIN	7291075430813
Classe de artigo	19D

Descrição**Versão:**

Processamento eficiente de ranhuras e ranhuras em T. Diferentes larguras de fenda com apenas um tamanho de pastilha reversível devido ao conceito de assento de pastilha com dentes deslocados. Pastilhas reversíveis quadradas com ângulo de corte positivo para um processamento eficiente e suave. Alta segurança processual graças ao apoio otimizado das pastilhas no assento.

Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descrição técnica

\varnothing das lâminas D_c	80 mm
profundidade máxima de corte $a_{e\text{ máx.}}$	20 mm
Série	HELISLOT
Comprimento total $L_{\text{tot.}}$	16 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	10
número de lâminas efetivo $Z_{\text{ef.}}$	5

Ø do orifício de alojamento	27 mm
#Largura de fenda a _p	12 mm
Designação do fabricante	SDN D080-12-27-XN09
Modelo da haste	com furo
Tipo de produto	Fresa de disco

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis5 peças Tipo 3	229695 3
-------------------------------------------------------------------	----------