

Yale



Dados do pedido

Número do pedido	086080 2
GTIN	4025092155380
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Com pino de acoplamento n.º 086085 tam. M1 (lado do cilindro) e rosca de parafuso 3/8-NPT (lado da bomba). Ø exterior 14 mm; Ø interior 6,3 mm (abertura nominal); pressão de rutura 2800 bar; raio de curvatura mínimo R = 100 mm.

Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a **série normalizada métrica**, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. **100% de compatibilidade** com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.

Instrução:

Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.

Descrição técnica

Comprimento	2 m
Tipo de produto	Acessório hidráulico