



## Dados do pedido

Número do pedido	274202 80-130
GTIN	7291075310825
Classe de artigo	26D

## Descrição

### Utilização:

Para incisão axial.

### Indicado para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

### Atenção:

A chave de montagem n.º 279952 deve ser encomendada em separado.

## Descrição técnica

Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	27 mm
Comprimento total L	90 mm
Série	TANG-GRIP
Largura de incisão w	4 mm
WB_2	14,8 mm
WF	9 mm
Altura funcional $h_1$	24,8 mm
Altura da haste $h_5$	32 mm
Designação do fabricante	TNFFA 80R-4IQ
Comprimento da hélice	27 mm
Tipo de inserto	direita

Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento