



Dados do pedido

Número do pedido	274204 90-120
GTIN	7291075310634
Classe de artigo	26D

Descrição

Modelo:

Com dois assentos de pastilha.

Utilização:

Para incisão axial.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279952 deve ser encomendada em separado.

Descrição técnica

Largura de incisão w	3 mm
Comprimento total L	150 mm
Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$	18 mm
Série	TANG-GRIP
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Altura funcional h_1	24,8 mm
Altura da haste h_5	32 mm
Designação do fabricante	TNFFH 90R-3IQ
Comprimento da hélice	18 mm
Tipo de inserto	direita

Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento