



Suporte de aperto HELIGRIP HELI, direita, Tamanho da haste/largura de incisão w: 25/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	273766 25/3
GTIN	7291075031768
Classe de artigo	26D

Descrição

Modelo:

Versão com raio (Figura 2).

Utilização:

Para torneamento por penetração, recorte e punção.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descrição técnica

Largura de incisão w	3 mm
WF	23,8 mm
Comprimento da cabeça L ₁	36,4 mm
Comprimento total L	140 mm
Tamanho da haste	25 mm
Série	HELI-GRIP
CUTDIA	40 mm
CWX	3,18 mm
WB	2,4 mm
Tamanho da placa	32 mm

Designação do fabricante	HELIR 2525-3T20
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento