



## Dados do pedido

Número do pedido	273766 16/3
GTIN	7291075031911
Classe de artigo	26D

## Descrição

**Modelo:**

Versão reta (figura 1).

**Utilização:**

Para torneamento por penetração, recorte e punção.

**Indicado para:**

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

## Descrição técnica

Comprimento da cabeça $L_1$	30 mm
Tamanho da haste	16 mm
Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$	12 mm
Comprimento total $L$	135 mm
Largura de incisão $w$	3 mm
WF	14,8 mm
Série	HELI-GRIP
WB	2,4 mm
CWX	3,18 mm
Designação do fabricante	HELIR 1616-3T12
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não

perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento