



Dados do pedido

Número do pedido	273766 16/4
GTIN	7291075032130
Classe de artigo	26D

Descrição

Modelo:

Versão reta (figura 1).

Utilização:

Para torneamento por penetração, recorte e punção.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descrição técnica

Série	HELI-GRIP
Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$	12 mm
WF	14,4 mm
Comprimento da cabeça L_1	29 mm
Largura de incisão w	4 mm
Tamanho da haste	16 mm
Comprimento total L	135 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
Designação do fabricante	HELIR 1616-4T12
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não

perfuração axial possível

sim

Tipo de produto

Suporte de torneamento