



## Suporte de aperto HELIGRIP HELI, direita, Tamanho da haste/largura de incisão w: 25/4mm



### Dados do pedido

Número do pedido	273766 25/4
GTIN	7291075031430
Classe de artigo	26D

### Descrição

**Modelo:**

Versão com raio (Figura 2).

**Utilização:**

Para torneamento por penetração, recorte e punção.

**Indicado para:**

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

### Descrição técnica

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	42 mm
Série	HELI-GRIP
WF	23,4 mm
Tamanho da haste	25 mm
Largura de incisão w	4 mm
Comprimento total L	140 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Tamanho da placa	20 mm

Designação do fabricante	HELIR 2525-4T25
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento