

## Ficha de dados



### Suporte de ranhurar HELIGRIP HELI, direita, Tamanho da haste/largura de incisão w: 20/5



#### Dados do pedido

Número do pedido	273766 20/5
GTIN	7291075031720
Classe de artigo	26D

#### Descrição

##### Versão:

Versão com raio (Figura 2).

##### Utilização:

Para torneamento por penetração, recorte e punção.

##### Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

#### Descrição técnica

Largura de incisão w	5 mm
Comprimento total L	140 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	42 mm
Série	HELI-GRIP
Tamanho da haste	20 mm
WF	17,9 mm
CWX	5 mm
CUTDIA	50 mm
WB	4,2 mm
Designação do fabricante	HELIR 2020-5T25

## Ficha de dados

Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento