



Dados do pedido

Número do pedido	273767 16/4
GTIN	7291075032116
Classe de artigo	26D

Descrição

Modelo:

Versão reta (figura 1).

Utilização:

Para torneamento por penetração, recorte e punção.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descrição técnica

Tamanho da haste	16 mm
WF	14,4 mm
Largura de incisão w	4 mm
Comprimento total L	135 mm
Comprimento da cabeça L ₁	29 mm
Série	HELI-GRIP
Profundidade de punção t _{máx.}	12 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
Designação do fabricante	HELIL 1616-4T12
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não

perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento