



Suporte de aperto HELIGRIP HELI, esquerda, Tamanho da haste/largura de incisão w: 25/6mm



Dados do pedido

Número do pedido	273767 25/6
GTIN	7291075031485
Classe de artigo	26D

Descrição

Modelo:

Versão com raio (Figura 2).

Utilização:

Para torneamento por penetração, recorte e punção.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descrição técnica

Tamanho da haste	25 mm
Comprimento total L	140 mm
Largura de incisão w	6 mm
Série	HELI-GRIP
WF	22,4 mm
Comprimento da cabeça L ₁	51,4 mm
CWX	6,35 mm
WB	5,2 mm
CUTDIA	60 mm
Designação do fabricante	HELIL 2525-6T30

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento