



Dados do pedido

Número do pedido	273924 12/24
GTIN	7291075172010
Classe de artigo	26D

Descrição

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

Descrição técnica

Profundidade de punção $t_{máx.}$	6,5 mm
Tamanho da haste	12 mm
Comprimento da cabeça L_1	19,5 mm
Série	PENTACUT
Comprimento total L	120 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Tamanho da placa	25 mm
Designação do fabricante	PCHR 12-24
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

