



Dados do pedido

Número do pedido	273924 16/34
GTIN	7291075287219
Classe de artigo	26D

Descrição

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

Descrição técnica

Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$	10 mm
Tamanho da haste	16 mm
Série	PENTACUT
Comprimento da cabeça L_1	31 mm
Comprimento total L	120 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Tamanho da placa	20 mm
Designação do fabricante	PCHR 16-34
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

