



Dados do pedido

Número do pedido	273925 25/34
GTIN	7291075287158
Classe de artigo	26D

Descrição

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

Descrição técnica

Série	PENTACUT
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	31 mm
Comprimento total L	135 mm
Profundidade de punção t _{máx.}	10 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Tamanho da placa	20 mm
Designação do fabricante	PCHL 25-34
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

