



Dados do pedido

Número do pedido	273925 25/24
GTIN	7291075171938
Classe de artigo	26D

Descrição

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

Descrição técnica

Série	PENTACUT
Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	6,5 mm
Comprimento total L	135 mm
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento da cabeça L_1	19,5 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Designação do fabricante	PCHL 25-24
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento