



Dados do pedido

Número do pedido	273925 20/24
GTIN	7291075171969
Classe de artigo	26D

Descrição

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

Descrição técnica

Comprimento total L	120 mm
Tamanho da haste	20 mm
Série	PENTACUT
Comprimento da cabeça L ₁	19,5 mm
Profundidade de punção t _{máx.}	6,5 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Tamanho da placa	25 mm
Designação do fabricante	PCHL 20-24
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

